

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Nome del prodotto                   | Novatech |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota    |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg   |
| Portata statica                     | 200 kg   |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C    |
| Peso complessivo                    | 0,14 kg  |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Acciaio, ferro                   |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 60 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 12 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

