INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# MAXTECH

## UAD200x50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416411



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0,91 kg |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 58 mm |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAD200x50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416411

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH