INFORMACE O PRODUKTU

# ALPHA

## 3477UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582305890



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●○ |
| Hlučnost | ●●●●○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 160 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 320 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 128 mm |
| Stavební výška | 75 mm |
| Celková hmotnost | 0,99 kg |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 41 mm |
| Poloměr otáčení | 75 mm |
| Průměr otáčení | 246 mm |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | měkký |
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 34 mm |
| Šířka středu kola | 34 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Shore A |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 105 mm |
| Šířka plotny | 80 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3477UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582305890

Objednací číslo 00001426


**Výkresy produktu**


3477U00100P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80






© Copyright 2026 TENTE International GmbH