

# AGILA

2470XSP100R47-27-30

EAN 4031582343533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | ✓                                |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                           |

## RITENIS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs       |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione     |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                    |
| Diametrs               | 100 mm                               |
| Protektora platums     | 32 mm                                |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūtnis    | Divu bumbu sacīkstes   |
| Ofsets              | 38 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm                  |
| Grozāms savienojums | 176 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |   |
|--|---|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida                        |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 27 mm   |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 30 mm   |
| Ieteikums                                | Pasūtiet, lūdzu, norādi nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2470XSP100R47-27-30

EAN 4031582343533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

