PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	50 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6310

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	7800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	6500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	13000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	8,32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Bestelnummer 00830851

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Bestelnummer 00320851



© Copyright 2026 TENTE International GmbH