

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Rendelési szám 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	630 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	160 mm
Összsúly	17,54 kg

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	37 mm
Körbeforgás	122 mm
Körbeforgás	244 mm
Kupola átmérője	145 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	145 mm
Talplemez szélessége	145 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	120 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Rendelési szám 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

