

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Rendelési szám 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	25 kg
Statikus teherbírás	50 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	50,5 mm
Teljes szélesség	32 mm
Összsúly	0,071 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	38 mm
Futófelület szélessége	16 mm
Test szélessége	16 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	13 mm
Körbeforgás	32 mm
Körbeforgás	64 mm
Kupola átmérője	32 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	46 mm
Talplemez szélessége	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	28 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	36 mm
Tengely furat átmérője	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Rendelési szám 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

