

# AGILA TWIN

2977PIO075P30-10

EAN 4031582362305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	99 mm
Totaal gewicht	0,586 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	31,4 mm
Zwenk radius	99 mm
Uitzwenking	198 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm

# AGILA TWIN

2977PIO075P30-10

EAN 4031582362305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

