



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	130 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	143 mm
Kopējais platums	82 mm
Kopējais svars	0,98 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	129 mm
Grozāms savienojums	258 mm
Kupola diametrs	52 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūtnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm
Ieteikums	Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Product Drawings

