

## AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                         |
| Tip                            | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja     |
| Nosivost na 3 km/h             | 40 kg                         |
| Električni provod              | yes                           |
| nerdjajuci                     | no                            |
| Statički Nosivost              | 80 kg                         |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                         |
| Sveukupna visina               | 69 mm                         |
| Ukupna širina                  | 43 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0.26 kg                       |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljusk     | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 24 mm                 |
| okretni radijus   | 82 mm                 |
| Otpor okretanju   | 164 mm                |
| Prečnik kupole    | 41 mm                 |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | Čelik lista                               |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, crna, električna provodljiva |
| Nošenje                    | konusi lezaj                              |
| Boja Tocak                 | plavo cinkovano                           |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                            |
| Prečnik                    | 50 mm                                     |
| Širina omotac              | 19 mm                                     |
| Širina tela                | 19 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                               |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja                    | Skverna ploča |
| Dužina ploče                     | 60 mm         |
| Širina ploče                     | 60 mm         |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 38 mm         |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm         |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 38 mm         |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm         |
| Prečnik otvora ploče             | 6.3 mm        |

# AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Broj porudžbine 00028594  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

