



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	960 kg
6 公里/小时的载重	800 kg
静态载重	1920 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总高	355 mm
总重量	23.027 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	85 mm
胎面硬度 (A)	70 岸 A

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	70 mm
转向干涉	262 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度 (最大)	140 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	15 mm

技术图纸

