

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numero d'ordine 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Compacta                        |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 20 kg                           |
| Portata statica                     | 40 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 42,5 mm                         |
| Larghezza complessiva               | 26 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,046 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011)           |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 32 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 14 mm                            |
| Larghezza corpo             | 14 mm                            |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, leggera |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Un Giro di sfere            |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 11 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 27 mm                       |
| Ingombro di piroettamento | 54 mm                       |
| Diametro cuffia superiore | 26,5 mm                     |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 38 mm                |
| Larghezza della piastra          | 32 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 24 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 30 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 4,2 mm               |

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numero d'ordine 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

