ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,27 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	48,4 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Номер замовлення 00030967

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH