

# MAXTECH

PAL4X2-Ø1/2

EAN 4031582387568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	272 kg
Capacité de charge statique	544 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à rouleaux avec entretoise
Diamètre	101,5 mm
Largeur du bandage	50,8 mm
Diamètre de l'alésage	12,7 mm
Longueur de moyeu	63,5 mm

# MAXTECH

PAL4X2-Ø1/2

EAN 4031582387568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

