

AGILA

2470YGO050B10-11X31

EAN 4031582356335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h | 50 kg |
| Elektrovadītspējīga | ✓ |
| Statiskā kravnesība | 100 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 72 mm |
| Kopējais svars | 0,186 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 19 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 49 mm |
| Grozāms savienojums | 98 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs | 11 mm |

AGILA

2470YGO050B10-11X31

EAN 4031582356335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

