

## AGILA

2470DYK075R47-24-27

EAN 4031582341201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 55 kg                 |
| Conducció elèctrica        | Sí                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 110 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                 |
| Alçada total               | 103 mm                |
| Pes total                  | 0,48 kg               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 61,5 mm             |
| Sterferencia de giro | 123 mm              |

## RODA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material corporal                   | Acero de huellas                         |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic                  |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                   |
| Diametralització                    | 75 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 25 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                               |

## FITACIÓ

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting           | Expansió sintètica, plaça                                              |
| Fixació expansiva(Minimum) | 24 mm                                                                  |
| Fixació expansivamàxim)    | 27 mm                                                                  |
| Col·lecció                 | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

# AGILA

2470DYK075R47-24-27

EAN 4031582341201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

