

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304

Número de comanda 00829810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Kappa load

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 650 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 520 kg

Tracidad de carga estàtica 1300 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 200 mm

Àmplia general 110 mm

Pes total 4,28 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Color	Passivat blau
Desplaçament	58 mm
Scio de giro	137,5 mm
Sterferencia de giro	275 mm
	✓
Dome Dictel	111 mm

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304

Número de comanda 00829810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304
Número de comanda 00829810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

