

COMPACTA

1530PJO040P41

EAN 4031582425376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	51 mm
Poids	0,068 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	23 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Simple rangée de billes
Déport	19 mm
Rayon d'encombrement	39 mm
Diamètre d'encombrement	78 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	37 mm
Largeur de la platine	37 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm