

# AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	102 mm
Ukupna težina	0,652 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
	mekan
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuske	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	31,4 mm
okretni radijus	68,9 mm
Otpor okretanju	137,8 mm

## PRILAGODAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	61,5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	46,5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	51,5 mm
Prečnik otvora ploče	8,5 mm

# AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

