

## LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Levina stainless                            |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Нет                                         |
| Нержавеющая сталь                     | Да                                          |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 190 mm                                      |
| Общая ширина                          | 59 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,77 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                                           |
| Форма Вилы            | Узкий                                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или<br>Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Серебристо-серый (RAL7001)                         |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                                              |
| Радиус поворота       | 113 mm                                             |
| Поворотное соединение | 226 mm                                             |
| Диаметр купола        | 59 mm                                              |

## КОЛЕСО

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                               |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный                               |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник, Нержавеющая сталь |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                             |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                       |
| Диаметр                 | 150 mm                                                 |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                                  |
| Ширина тела             | 32 mm                                                  |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                                         |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                                         |

## ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm              |



Премия  
Universal  
Дизайн  
Award



Deutscher  
Konstruktor  
Club

# LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000


EAN 4031582364453

Номер заказа 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Премия  
Universal  
Дизайн  
Award



Deutscher  
Konstruktor  
Club