



ROUE

Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	55 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	55 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.83 kg

