INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# STYLEA

## 5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●●● |
| Rezistență la coroziune | ●●●●○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Stylea |
| Tip | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 160 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 76 mm |
| Lățime totală | 64 mm |
| Greutate totală | 0,21 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Poliamidă |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Aluminiu alb (RAL9006) |
| Raza de pivotare | 80 mm |
| Interferență pivotantă | 160 mm |
| Diametru cupolă | 22 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă | Rivrat |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 10 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH