

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral assist
Емисии на CO2 (обхват 3)	24.98
Тип	Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Общо тегло	5.06 kg

ВИЛКА

Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
-----------------	-----------------------

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Двигател център
Предпазители за резби	Интегрирана нишка
Диаметър	150 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
----------------	---

Награда
за
Дизайн
Red Dot