**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Integral assist |
| Емисии на CO2 (обхват 3) | 24.98 |
| Тип | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Общо тегло | 5.06 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана, желязо |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Двигател център |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 150 mm |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH