

P10-40X21 / 8

EAN 4031582338119



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosiebestendigheid ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Accessoire
Behuizingstype	Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Totale hoogte	8 mm
Totaal gewicht	0,026 kg

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met U-vormige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	21 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	32 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	32 mm
Diameter plaatgat	4 mm