

## LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Rendelési szám 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	56 mm
Teljes szélesség	54 mm
Összsúly	0,063 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	10 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	10 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	52 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	0 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	8 mm

# LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329  
Rendelési szám 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

