

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Objednávací číslo 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu | Stylea |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h | 50 kg |
| Statická Nosnost | 100 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 33 mm |
| Stavební výška | 52 mm |
| Celková hmotnost | 0,047 kg |

KOLO

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola | Ozubené |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 35 mm |
| Šířka Běhoun | 12 mm |
| Šířka středu kola | 12 mm |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uchytení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Barva vidlice | Grafitově černá (RAL9011) |
| Vyosení | 12 mm |
| Poloměr otáčení | 37 mm |
| Průměr otáčení | 74 mm |
| Poloměr otáčení | 15,2 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchytení | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchytení | 9 mm |

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Objednáací číslo 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

