

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

订单号 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 产品名称        | Integral assist  |
| 外壳类型        | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮   |
| 标准          | EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 4 公里/小时的载重  | 150 kg           |
| 导电          | 否                |
| 兼容 WeAssist | 1                |
| 静态载重        | 450 kg           |
| 温度范围（最低）    | -10 °C           |
| 最高温度范围      | 40 °C            |
| 总高          | 183 mm           |
| 总宽度         | 110.5 mm         |
| 总重量         | 4.68 kg          |

## 支架

|      |              |
|------|--------------|
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承       |
| 颜色   | 灰白色（RAL9002） |
| 偏移量  | 40 mm        |
| 旋转半径 | 115 mm       |
| 转向干涉 | 230 mm       |
| 圆顶直径 | 110.5 mm     |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 钢、铁          |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承      | 中心器马达        |
| 胎面颜色    | 石板灰（RAL7015） |
| 侧盖      | 集成螺纹防护装置     |
| 直径      | 150 mm       |
| 胎面宽度    | 50 mm        |
| 胎面硬度（A） | 85 岸 A       |

## 固定件

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 固定件类型 | 带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本 |
|-------|-------------------|

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

订单号 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



红点设计  
奖