

# ELASTECH

UFC160X46@12X60

EAN 4031582422313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드           |
|            | 부드러운            |
| 트레드 재질     | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 스테인리스 |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 160 mm          |
| 트레드 폭      | 46 mm           |
| 차축 홀 직경    | 12 mm           |
| 허브 길이      | 60 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 64 Shore A      |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Elastech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 300 kg          |
| 스테인리스          | ✓               |
| 정지 중 하중용량      | 600 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 전체 체중          | 0.952 kg        |

# ELASTECH

UFC160X46@12X60

EAN 4031582422313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

