



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

#### VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

#### PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums                  |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 700 kg                                           |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 560 kg                                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                                               |
| Statiskā kravnesība                  | 1400 kg                                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 164 mm                                           |
| Kopējais svars                       | 2,59 kg                                          |

#### KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 55 mm                                              |
| Grozāms savienojums | 230 mm                                             |

#### RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, smags            |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gultnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

#### UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Pasūtījuma numurs 00830074  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

