

NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1100 kg
Capacité de charge à 6 km/h	900 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2,86 kg

NOVATECH


FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568

Numéro de commande 00837289
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 160x50-025 H160

EAN 4031582389568

Numéro de commande 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.