

## ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 205 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 410 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 240 mm                     |
| Összsúly                          | 2,512 kg                   |

## KERÉK

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                                             |
| Futófelület anyaga           | Bioforrású, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapág                       | Siklócsapág szintetikus távtartóval                      |
| Tengely                      | Csavar anyával                                           |
| Átmérő                       | 200 mm                                                   |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                                                    |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A                                               |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles           |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó   |
| Ellensúlyoz  | 55 mm            |
| Körbeforgás  | 155 mm           |
| Körbeforgás  | 310 mm           |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

