



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	63 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0,105 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	10 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Doble Soporte de Aro, cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	49 mm
Interferencia de giro	98 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,4 mm