

# AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila care
Typ	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	138 mm
Celková hmotnost	0,838 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	88 mm
Průměr otáčení	176 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	96 mm

# AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

