ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA

3470UFJ100P62 T/G-small

EAN 4031582377781



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	0.89 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm
Диаметър на купол	75 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	34 mm
Ширина на тялото	34 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3470UFJ100P62 T/G-small


EAN 4031582377781

Номер на поръчката 00061066


Чертежи на продукта


3470U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH