PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	10 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	20 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	86 mm
Samlet bredde	24 mm
Samlet vægt	0,03 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med enkelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	23 mm
Udfaldsradius	82 mm
Udfaldsdiameter	164 mm
Dome-diameter	24,5 mm
Trådens diameter	0 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	25 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	35 mm
Pladebredde	30 mm
Længde på pladehul (maksimum)	23 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	28 mm
Pladehullets diameter	4,2 mm
Stiftlængde	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH