PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582319354



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1680 kg
Belastning ved 6 km/t	1400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	7,04 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	92 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582319354

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582319354



© Copyright 2026 TENTE International GmbH