



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | ICS                                         |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Електропровідність                 | Ні                                          |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 141 mm                                      |
| Загальна вага                      | 0,59 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід            |
| Вила Форма          | Тонка               |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання |
| Офсет (Зсув)        | 37 mm               |
| Поворотне з'єднання | 240 mm              |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 56 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 46,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 51,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

## Product Drawings

