

GALEA STAINLESS

5080PIO100P30-10

EAN 4031582370843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Galea stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 80 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 160 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 139 mm

Pes total 0,406 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10 mm

GALEA STAINLESS

5080PIO100P30-10

EAN 4031582370843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

