

# ESPANSORE

R07-Ø24-27 INOX

EAN 4031582428285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Espansore
Tipo	Accessorio
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Peso complessivo	0,129 kg

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (minimo)	24 mm
Fissaggio ad espansore (massimo)	27 mm
Suggerimento	Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.