

## STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Stylea                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Norma                       | EN12528 – Nábytková kola    |
| Nosnost 3 km/h              | 50 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                          |
| Nerezové                    | Ne                          |
| Statická Nosnost            | 100 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                       |
| Celková výška               | 77 mm                       |
| Stavební výška              | 54 mm                       |
| Celková hmotnost            | 0,13 kg                     |

## UCHYCENÍ

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                      |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo            |
| Otočné ložisko   | Přírubový čep, otočný         |
| Barva vidlice    | Bílý hliník (podobný RAL9006) |
| Vyosení          | 30 mm                         |
| Poloměr otáčení  | 20 mm                         |
| Průměr otáčení   | 174 mm                        |

## KOLO

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiál středu         | Polyamid                      |
| Materiál běhounu        | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko                 | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola                | Ozubené                       |
| Barva Běhounu           | Bílý hliník (podobný RAL9006) |
| Barva Kola              | Bílý hliník (podobný RAL9006) |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra                   |
| Průměr                  | 75 mm                         |
| Šířka Běhoun            | 8 mm                          |
| Průměr otvoru pro šroub | 0 mm                          |
| Délka náboje            | 0 mm                          |
| Šířka středu kola       | 8 mm                          |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 65 Shore D                    |

## MONTÁŽ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení           | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm                       |

# STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Objednací číslo 00074620

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

