

# SUPRATECH

PJR160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Supratech                     |
| Tipo de carcasa               | Aro                           |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 160 kg                        |
| Capacidad de carga estática   | 320 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Peso total                    | 0,544 kg                      |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica      |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 160 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 40 mm                   |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                   |
| Longitud del cubo                  | 58 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

# SUPRATECH

PJR160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

