

KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892

订单号 00830406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1020 kg
6 公里/小时的载重	850 kg
静态载重	2040 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	205 mm
总重量	4.399 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	58 mm
转向干涉	276 mm
	✓

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892
订单号 00830406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

