NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Numéro de commande 00861200



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.94 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Numéro de commande 00861399

Dessins du produit

