INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# AGILA

2477PJP100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582326758

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 138 mm |
| Kopējais svars | 0,889 kg |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 43,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 19 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 21,5 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477PJP100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582326758

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI






© Copyright 2026 TENTE International GmbH