

# PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech air
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	300 kg
Peso geral	1,57 kg

## RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	260 mm
Largura do Piso	85 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

# PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

