

PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	260 mm
Largura do Piso	85 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech air
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	300 kg
Peso geral	1,57 kg

PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

