产品信息

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	87 mm
总宽度	53 mm
总重量	0.21 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	20 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	方形板
上板长	38 mm
上板宽	38 mm
上板孔长度（最大）	28 mm
上板孔宽度（最大）	28 mm
上板孔直径	4.4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH