

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                         | Linea low height                |
| Émission de CO <sub>2</sub> (portée 3) | 0.71                            |
| Type                                   | Roulette pivotante              |
| Norme                                  | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h            | 90 kg                           |
| Conducteur d'électricité               | Non                             |
| Inoxydable                             | Non                             |
| Capacité de charge statique            | 180 kg                          |
| Plage de température (minimale)        | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale)        | 60 °C                           |
| Hauteur                                | 78 mm                           |
| Largeur totale                         | 58 mm                           |
| Poids                                  | 0,21 kg                         |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris argenté (RAL7001)          |
| Déport                  | 23 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 60,5 mm                         |
| Diamètre d'encombrement | 121 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 30 mm                           |

## ROUE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue              | Polyamide                       |
| Bandage                    | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                  | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Couleur de la roue         | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Pare-fils                  | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                   | 75 mm                           |
| Largeur du bandage         | 15 mm                           |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                            |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                            |
| Largeur du corps de roue   | 15 mm                           |
| Dureté du bandage (A)      | 92 Shore A                      |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 10 mm        |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Numéro de commande 00770589

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award