

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech silent
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,4 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Tömített, hibrid anyag
Futófelület anyaga	Poliamid
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	36 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44 mm
Test szélessége	36 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Rendelési szám 00033610

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

